

Samsung Flip WM55R WMR Series - 138 cm (55") LED-Display

Produktbeschreibung:	Samsung Flip WM55R - 138 cm (55") Klasse WMR Series LED-Display - interaktiv - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - New Edge Backlight
Gruppe:	Fernsehgeräte & Flachbildschirme
Hersteller:	Samsung
Hersteller Artikel Nr:	LH55WMRWBGXEN
EAN:	8801643914288

Marketing:

Samsung Flip bietet Ihnen mit verschiedenen Farben, Schriften und Stiftbreiten ein natürliches Schreibgefühl, fast wie mit einem Stift auf Papier. Es können bis zu vier Personen gleichzeitig auf dem Flip schreiben und dazu nahezu jeden Gegenstand nutzen. Außerdem können die Inhalte auch schnell wieder mit dem Finger oder der Handfläche entfernt werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Flip WM55R WMR Series - 138 cm (55") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth, NFC
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72% Color Gamut (CIE 1931)
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsaufnahme im Betrieb	154 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	80 W
Energieverbrauch pro Jahr	117 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	129.74 cm x 5.99 cm x 76.82 cm

Produktdatenblatt

Gewicht 28.2 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsaufnahme im Betrieb	154 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	80 W
Energieverbrauch pro Jahr	117 kWh
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	WMR Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Bildverbesserungen	72% Color Gamut (CIE 1931)
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	129.74 cm
Tiefe	5.99 cm
Höhe	76.82 cm
Gewicht	28.2 kg
Display	
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178°
Betrachtungswinkel (vertikal)	178°
Reaktionszeit	8 ms
Funktionen	Flatfrog InGlass Touch Technology
Ständer & Halterungen	
VESA-Halterung	400 x 400 mm
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Betriebssystem	Tizen OS 5.0
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth, NFC
Verbinden & Teilen	Inhaltsfreigabe, Bildschirmfreigabe
Verbindungen	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang USB Audio Line-Out Serieller Eingang Netzwerk

Produktdatenblatt

Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, GOST, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, NOM-001-SCFI-1993 IRAM, RCM, INMETRO, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, KCC/EK, CNS 14336-1, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Breite (Versand)	146.4 cm
Tiefe (Versand)	19 cm
Höhe (Versand)	91.5 cm
Gewicht (Versand)	35.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)