

Produktdatenblatt

BenQ TH585 - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: BenQ TH585 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.JLS77.13E
 EAN: 4718755079832

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ TH585 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	297 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 22.5 cm x 11 cm
Gewicht	2.79 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Projektor	
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1

Produktdatenblatt

Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus † Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus † Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, BrilliantColor, SmartEco Technologie, Eco Blank, Rec. 709 Mode, LampSave-Modus, Razor-Sharp, Long Lasting
Objektiv	
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) † 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) † 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm † 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm † 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig † 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A † 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	297 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	31.2 cm
Tiefe	22.5 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	2.79 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Produktdatenblatt

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	35 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA