

Bosch GWS 18V-10 PSC Professional - Winkelschleifer

Produktbeschreibung: Bosch GWS 18V-10 PSC Professional - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06019G3F0B

EAN: 3165140960823

Marketing:

Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen EC-Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Der Schleifer wird mit installiertem PROtection switch (Schutzschalter), KickBack Control und Intelligent Brake System ausgeliefert, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und eine Benutzeroberfläche mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Es ist kompatibel mit dem Bluetooth-Modul GCY 30-4 sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Flexible Power System). Ferner verfügt der GWS 18V-10 PSC Professional zusätzlich über eine Schutzhaube, eine Schnellspannmutter sowie über einen Vibration Control-Haltegriff.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch GWS 18V-10 PSC Professional - Winkelschleifer
Produkttyp	Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit	4500 - 9000 1/min
Batterie	18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit	4500 - 9000 1/min
Dorngröße	22.23 mm
Merkmale	Spindelarretierung, Geschwindigkeitsvorwahl, M14 Spindelgewinde, bürstenloser Motor, Vibration Control, Intelligent Brake System, Schutzführung, KickBack Control, Drop Control
Batterie	

Produktdatenblatt

Technologie	Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung	18 V
Tragetasche	
Typ	Koffer L-BOXX 136
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	Schutzwächter, Spurkranz, zusätzlicher Griff, L-BOXX-Einsatz für Werkzeug/Ladegerät, Flanschmutter, Bosch GCY 30-4 Bluetoothmodul
Geräuschemission & Vibration	Vibration - Schruppen - 5 m/s ² - Unsicherheit K: 1.5 m/s ² ! Vibration - Schmirgeln - 3.5 m/s ² - Unsicherheit K: 1.5 m/s ² ! Schalleistung - 90 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Abmessungen und Gewicht	
Höhe	110 mm
Gewicht (mit Batterie)	2.8 kg