

Doro 7030 - Rot - 4G - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: Doro 7030 - Mobiltelefon - 4G LTE - microSD slot - GSM - 320 x 240 Pixel - 3 MP - Rot

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: DORO
 Hersteller Artikel Nr: 380488
 EAN: 7322460077457

Marketing:

Zusätzlich dazu, dass Sie ganz unkompliziert telefonieren und Nachrichten senden und empfangen können, ermöglicht Ihnen dieses elegante Telefon auch die Nutzung von WhatsApp und Facebook über WLAN und 4G-LTE-Hochgeschwindigkeitsnetze. Dank dem großen 2,8-Zoll-Display und voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten haben Sie alles im Blick. Fotografieren und das Aufnehmen von Videos gehen mit der 3-MP-Kamera leicht von der Hand. Zu den weiteren Merkmalen gehören HD Voice für ein optimiertes Klangerlebnis, eine einfache Menüführung, eine Taschenlampe, eine Notruftaste sowie Sicherheitsfunktionen wie die Unterstützung von Response by Doro mit GPS-Ortung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Doro 7030 - Rot - 4G - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon 4G
Anzeige	320 x 240 Pixel
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Navigation
Prozessor	MediaTek MT6231V/ZA
Speicher	microSD Steckplatz
Hintere Kamera	3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Klapp-Handy
Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi
Nachrichtendienste	WhatsApp, SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss
Gesprächszeit	Bis zu 360 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 280 Stunden
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57 mm x 20 mm x 109 mm
Gewicht	124 g
SAR	1.621 W/kg (body) / 0.625 W/kg (head)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Mobiltelefon
Formfaktor	Klapp-Handy
Integrierte Komponenten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Navigation
Breite	57 mm
Tiefe	20 mm
Höhe	109 mm
Gewicht	124 g
Gehäusefarbe	Rot
SAR-Wert	1.621 W/kg (body) / 0.625 W/kg (head)
Mobil	
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	4G
Service Provider	Nicht angegeben
Steuerung	A-GPS, GLONASS
Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
Nachrichtenvermittlung und Internet	
Nachrichtendienste	WhatsApp, SMS, MMS
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs	Facebook
Kommunikation	
Datenübertragung	GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE
2G-Band	GSM 900/1800/1900
4G LTE-Band	Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi
Telefonmerkmale	
Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen	Blinkleuchte, SOS-Taste, Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Prozessor	
Typ	MediaTek
Prozessornummer	MT6231V/ZA
Speicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD
Hintere Kamera	
Sensorauflösung	3 Megapixel
Lichtquelle	Flash
Anzeige	
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Verbindungen	
Anschlusstyp	Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	1350 mAh
Sprechzeit	360 Minuten

Produktdatenblatt

Standby-Zeit	280 Stunden
Laufzeitdetails	Sprechen: bis zu 360 min Bereitschaft: bis zu 280 Std.
Verschiedenes	
Kennzeichnung	HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter