

Produktdatenblatt

Intellinet Server Cabinet Schrank - 26U

Produktbeschreibung: Intellinet Server Cabinet - Schrank -
Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 -
26U - 48.3 cm (19")

Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: IC Intracom
Hersteller Artikel Nr: 713245
EAN: 0766623713245

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Intellinet Server Cabinet Schrank - 26U |
| Produkttyp | Schrank |
| Regaltyp | Netzwerkschrank |
| Packungsinhalt | 4 Nivellierfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen |
| Farbe | Schwarz, RAL 9005 |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 26U |
| Produktmaterial | Stahl |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60 cm x 100 cm x 128.4 cm |
| Funktionen | Antistatisch, abnehmbares Seitenteil, Vordertür mit Lüftungsschlitzen, perforiertes Rückwandelement, oben und unten Kabeleingangspunkte, abnehmbare Rückwand, verzinkte Montageschienen, Mehrfachverriegelung, 4 Lüfteröffnungen oben |

| Ausführliche Details | |
|-----------------------|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Schrank |
| Regaltyp | Netzwerkschrank |
| Produktmaterial | Stahl |
| Packungsinhalt | 4 Nivellierfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen |
| Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 26U |
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 100 cm |
| Höhe | 128.4 cm |
| Farbe | Schwarz, RAL 9005 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Verschiedenes | |
| Gewichtsbeschränkung | 1500 kg |

Produktdatenblatt

| | |
|----------------------|---|
| Montage erforderlich | Ja |
| Leistungsmerkmale | Antistatisch, abnehmbares Seitenteil, Vordertür mit Lüftungsschlitzen, perforiertes Rückwandelement, oben und unten Kabeleingangspunkte, abnehmbare Rückwand, verzinkte Montageschienen, Mehrfachverriegelung, 4 Lüfteröffnungen oben |
| Kenzeichnung | UL, IEC 60529 IP20, RoHS, GOST-R, ISO 9001:2008 |

