

Manhattan Universal Aluminum LCD Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung

Produktbeschreibung: Manhattan Universal Aluminum LCD Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV - Aluminium - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: IC Intracom
 Hersteller Artikel Nr: 461306
 EAN: 0766623461306

Marketing:

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Wandhalterung für Flachbildschirme ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Manhattan Universal Aluminum LCD Full-Motion Wall Mount - Wandhalterung
Produkttyp	Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51 cm x 51.8 cm x 41.5 cm
Neigung	-15° bis 5°
Schwenken	- 60 ° bis 60 °
Nivellierung	-2,5° bis 2,5°
Anpassungen	Nivellierung, Schwenk, Neigung, Tiefe
Gewicht	10.5 kg
Empfohlene Verwendung	LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
Empfohlene Display-Größe	81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	50 kg
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Silber

Ausführliche Details

Allgemein	
Breite	51 cm
Tiefe	51.8 cm
Höhe	41.5 cm
Gewicht	10.5 kg
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Wandhalterung
Empfohlene Verwendung	LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe	81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung	-15° bis 5°
Schwenken	- 60 ° bis 60 °
Nivellierung	-2,5° bis 2,5°
Anpassungen	Nivellierung, Schwenk, Neigung, Tiefe
Max. Ladegewicht	50 kg