

Produktdatenblatt

Intellinet - Basic - Schrank - 36U

Produktbeschreibung: Intellinet - Basic - Schrank -
Netzwerkschrank - Grau, RAL 7035 - 36U -
48.3 cm (19")

Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: IC Intracom
Hersteller Artikel Nr: 715454
EAN: 0766623715454

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intellinet - Basic - Schrank - 36U
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Packungsinhalt	Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Seitenteile, Montageschienen, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, Kabeleingang
Farbe	Grau, RAL 7035
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	36U
Produktmaterial	Verzinktes Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 100 cm x 176.6 cm
Gewicht	104.9 kg
Funktionen	Perforierte Fronttür (65 %), perforierte Hintertür (65 %), Mehrfachverriegelung

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Schrank
Regaltyp	Netzwerkschrank
Produktmaterial	Verzinktes Metall
Packungsinhalt	Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Seitenteile, Montageschienen, 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, Kabeleingang
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)	36U
Breite	60 cm
Tiefe	100 cm
Höhe	176.6 cm
Gewicht	104.9 kg
Farbe	Grau, RAL 7035

Produktdatenblatt

Oberfläche	Pulverbeschichtung
Verschiedenes	
Gewichtsbeschränkung	600 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Perforierte Fronttür (65 %), perforierte Hintertür (65 %), Mehrfachverriegelung
Kennzeichnung	UL, RoHS