



## ICY BOX IB-2281 MSK

Backplane für 8x 2,5" HDD/SSD  
in 2x 5,25" Schacht

### Haupteigenschaften

- 2x Mini SAS Host Anschluss
- Unterstützt SATA III / SAS II 6 Gbit/s, HDD-Höhe bis zu 15 mm
- Robustes Industriedesign, voll Aluminium / Metall
- 8x Antivibration - Festplattenträger mit Schloss
- Zwei Lüfte (5x5 cm) mit Alarm für Lüfterstörung
- Windows, mac OS kompatibel



### Verpackungsinhalt

1x IB-2281 MSK, 2x Mini SAS Kabel, 4x Schlüssel,  
1x Schraubensatz, 1x Handbuch

## Für professionelle Servereinsätze

Festplatten im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität wächst. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet ICY BOX jetzt ein Backplane an, das in einem 2x 5,25" Schacht Platz hat und acht 2,5"-SATA oder SAS-Festplatten aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei 15 mm – für die höchste Speicherkapazität – erreichen.

### Technische Daten

<b>Modell</b>	IB-2281 MSK
<b>Artikel Nr.</b>	60268
<b>EAN Code</b>	4250078165941
<b>Marke</b>	ICY BOX
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium + Metall
<b>Festplattenanschluss</b>	8x SATA III / SAS II 6 Gbit/s
<b>Festplattenhöhe</b>	5 - 15 mm
<b>Benötigter Platz</b>	2x 5,25" Schacht
<b>Festplattenkapazität</b>	Keine Beschränkung

<b>Hot Swap</b>	Ja
<b>Externe Datenschnittstelle</b>	2x Mini SAS Anschluss
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	Bis zu 6 Gbit/s
<b>Betriebssystem</b>	Windows, macOS kompatibel
<b>Schloss</b>	Ja
<b>Lüfter</b>	2x 5x5 cm Lüfter
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ~ 55°C
<b>Alarm</b>	LED für Lüfterfehler
<b>LED Indikator</b>	Betrieb, Zugriff, Lüfterstatus
<b>Stromverbindung</b>	2x 15 Pin SATA Stromkabel (nicht im Lieferumfang enthalten)



# ICY BOX IB-2281MSK

Backplane für 8x 2,5" HDD/SSD in 2x 5,25" Schacht



## Achtfach speichern!

Acht Festplatten oder SSDs der Größe 2,5" passen in dieses Gehäuse und lassen sich in einen 2x 5,25" Einbauschacht in PC, Server oder Ähnlichen Geräten einbauen. Das Gehäuse ist HotSwap fähig, das beutet die Festplatten können getauscht werden, ohne das Gehäuse ausbauen zu müssen.



## Sicher ist Sicher

Das Gehäuse ist vollkommen aus Metall und die Festplattenträger sind mit einem Schloss versehen, das versehentliches öffnen verhindert und Unbefugten den Zugriff verwehrt. Eine LED zeigt außerdem Betrieb und Festplattenzugriff für jedes Speichermedium an.



## Wenn es heiß her geht

Das verwendete Aluminium leitet entstehende Wärme besonders gut ab und die Kühlung der Laufwerke bei starkem Betrieb wird darüber hinaus durch zwei 50 mm Lüfter auf der Rückseite gewährleistet. Ein Alarm warnt zusätzlich bei Lüfterfehlern.

### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 8 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 15,5 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 1,774 kg  
**Nettogewicht:** 1,522 kg

**Abmessung/Karton:** 520x380x280 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 185x213x131 mm  
**Abmessung des Artikels:** 163x145x85 mm  
**Ursprungsland:** China

