

## Foscam G4P - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: Foscam G4P -  
 Netzwerk-Überwachungskamera -  
 Außenbereich - wasserfest - Farbe  
 (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - 720p,  
 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos -  
 Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - DC 12 V

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras  
 Hersteller: Foscam



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Foscam G4P - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wasserfest
Audio	Ja: Zweibege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 9.8 cm x 6.2 cm
Gewicht	255 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.8 mm (1/2.6") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spannung	DC 12 V
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildrotation, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Regler für Farbschattierung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Dual-Videostream, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Smartphone-Überwachung, WPA, WPA2
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 60 °C; 10 - 80% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

