

## Produktdatenblatt

### Wacom STU-540 - Unterschriften-Terminal - seriell, USB 2.0 - Schwarz

Produktbeschreibung: Wacom STU-540 - Unterschriften-Terminal mit LCD Anzeige - 10.8 x 6.5 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - seriell, USB 2.0 - Schwarz

Gruppe: Zeigegeräte  
 Hersteller: Wacom  
 Hersteller Artikel Nr: STU540-CH2  
 EAN: 4949268622615

#### Marketing:

STU-540 ist das Spitzenmodell der STU-Serie von Wacom und zeichnet sich durch einen hochwertigen, hochauflösenden 5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm mit einer speziell gehärteten, haltbaren Glasoberfläche aus, die ein natürliches, papierähnliches Schreibgefühl bietet. Die Verschlüsselungsfunktionalität bietet sicherheitsbewussten Branchen und Organisationen hohe Zuverlässigkeit. Sie unterstützen auch virtualisierte Desktop-Umgebungen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom STU-540 - Unterschriften-Terminal - seriell, USB 2.0 - Schwarz
Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - seriell, USB 2.0
Display	LCD Anzeige - 12.7 cm (5") - 800 x 480
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 15.7 cm x 1 cm
Gewicht	250 g
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Druckempfindlicher Kugelschreiber, Blendfreie Oberfläche, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Eingabestift ohne Batterie, Schlitz für Sicherheitsverriegelung

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Breite	16.3 cm
Tiefe	15.7 cm
Höhe	1 cm

## Produktdatenblatt

Gewicht	250 g
Farbe	Schwarz
<b>Eingabegerät</b>	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Seriell, USB 2.0
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsaufösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Druckbereiche	1024
Aktive Fläche	10.8 cm x 6.5 cm
Leistungsmerkmale	Druckempfindlicher Kugelschreiber, Blendfreie Oberfläche, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Eingabestift ohne Batterie, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
<b>Display</b>	
Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Native Auflösung	800 x 480
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A   1 x seriell
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Stift
Kennzeichnung	AES-256, RSA-2048