

## Produktdatenblatt

### Sharkoon REV200 - Midi Tower - ATX

Produktbeschreibung:	Sharkoon REV200 - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Sharkoon
Hersteller Artikel Nr:	4044951028498
EAN:	4044951028498

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Sharkoon REV200 - Midi Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
E/A-Anschlüsse	2 x USB 2.0   2 x USB 3.0   2 x Audio
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungssystem, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, Gigabyte RGB Fusion Ready, MSI RGB Mystic Light Sync
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 48.4 cm x 48.5 cm
Gewicht	9 kg

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte	6
Kühlsystem	Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3   Rückseite: 120 mm Lüfter x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	165 mm
Maximale Länge Videokarte	323 mm
Maximallänge der Stromversorgung	200 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungssystem, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, Gigabyte RGB Fusion Ready, MSI RGB Mystic Light Sync
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)   4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)

## Produktdatenblatt

---

Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 2.0   2 x USB 3.0   2 x Audio - mini-jack
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	21.5 cm
Tiefe	48.4 cm
Höhe	48.5 cm
Gewicht	9 kg