

Produktdatenblatt

Samsung QH55R QHR Series - 138 cm (55") LED-Display

Produktbeschreibung: Samsung QH55R - 138 cm (55") Klasse
 QHR Series LED-Display - Digital Signage -
 Tizen OS 4.0 - 4K UHD (2160p) 3840 x
 2160 - HDR - New Edge Backlight - Schwarz

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: LH55QHREBGCXEN
 EAN: 8806090116285

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung QH55R QHR Series - 138 cm (55") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Tizen OS 4.0
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	118 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	172 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.51 cm x 4.63 cm x 70.79 cm

Produktdatenblatt

Gewicht 19.2 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	118 W
Energieverbrauch pro Jahr	172 kWh
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QHR Series
Plattform	Tizen OS 4.0
HDR fähig	Ja
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.51 cm
Tiefe	4.63 cm
Höhe	70.79 cm
Gewicht	19.2 kg
Farbe	Schwarz
Display	
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Beschichtung	0.25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	700 cd/m ²
Blickwinkel	178°
Betrachtungswinkel (vertikal)	178°
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	MagicInfo, Daisy Chain, 10-bit Unterstützung, SSSP, sauberes Kabelmanagement, 92% Color Gamut
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
VESA-Halterung	200 x 200 mm
Medien-Player	

Produktdatenblatt

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI DisplayPort-Eingang 2 x USB DVI-Eingang Infrarot-Eingang Audio Line-In Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, SASO, UL 60950, AS/NZS 60950-1, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, IP5X, IS13252, IEC609050-1, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, EN 55032:2015, RU EAC, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, AS/NZS CISPR 32, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Breite (Versand)	140.2 cm
Tiefe (Versand)	16.3 cm
Höhe (Versand)	85.8 cm
Gewicht (Versand)	24.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)