

Produktdatenblatt

Thermaltake H200 TG RGB - Midi Tower - ATX

Produktbeschreibung:	Thermaltake H200 TG RGB - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil (PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Thermaltake
Hersteller Artikel Nr:	CA-1M3-00M1WN-00
EAN:	4713227521529

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Thermaltake H200 TG RGB - Midi Tower - ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	1 x Mikrofon 1 x Kopfhörer 2 x USB 3.0
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale	Flüssigkühlungsbohrungen, Seitenteil aus gehärtetem Glas, unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Support für 120/240 mm Radiator oben, PSU Halterung, RGB-Beleuchtung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	PS/2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 45.4 cm x 41.6 cm
Gewicht	7.6 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung	PS/2
Produktmaterial	SPCC-Stahl
Farbe	Schwarz
Kühlsystem	Vorderseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt Oberseite: Lüfterhalterung / 2 120-/140-mm-Lüfter werden unterstützt Rückseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 16 dBA / Unterstützung für 1 140-mm-Lüfter

Produktdatenblatt

Max. Höhe des CPU-Kühlers	180 mm
Maximale Länge Videokarte	320 mm
Maximallänge der Stromversorgung	220 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Flüssigkühlungsbohrungen, Seitenteil aus gehärtetem Glas, unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Vorderwand, Support für 120/240 mm Radiator oben, PSU Halterung, RGB-Beleuchtung
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	Intern - 3 x 2,5" / 2 x 3,5" gemeinsam genutzt (3 x 6,4 cm/2 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	1 x Mikrofon - mini-jack 1 x Kopfhörer - mini-jack 2 x USB 3.0
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	21 cm
Tiefe	45,4 cm
Höhe	41,6 cm
Gewicht	7,6 kg