

## Produktdatenblatt

### Intellinet KVM-Konsole - 43.2 cm (17")

Produktbeschreibung: Intellinet - KVM-Konsole mit KVM-Switch - PS/2, USB - Deutsch - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 - 250 cd/m² - 1000:1 - 1U



Gruppe: Monitore  
 Hersteller: IC Intracom  
 Hersteller Artikel Nr: 507981  
 EAN: 0766623507981

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intellinet KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
KVM-Schalter	PS/2, USB
Tastaturbelegung	Deutsch
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
<b>Eingang</b>	
Typ	Tastatur, Touchpad
<b>KVM</b>	
Typ	KVM-Switch
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB

## Produktdatenblatt

---

Max Auflösung	1280 x 1024
<b>Verschiedenes</b>	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	100,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C