

Gigaset GL590 - Titanium Silver - 32 MB - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: Gigaset GL590 - Mobiltelefon - Dual-SIM - microSDHC slot - GSM - 220 x 176 Pixel - RAM 32 MB - 0,3 MP - Titanium Silver

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Gigaset
 Hersteller Artikel Nr: S30853-H1178-R101
 EAN: 4250366858012

Marketing:

Sie wünschen sich ein Handy, mit dem Sie im Alltag flexibel kommunizieren können? Ohne technischen Schnickschnack und mit allen Funktionen, die Sie benötigen? Das Gigaset GL590 zeichnet sich durch besondere Bedienfreundlichkeit aus - speziell für Menschen mit Einschränkungen beim Hören und Sehen. Dafür sorgen ein gut ablesbares Display und die große Tastatur inklusive sprechender Wählhilfe, die jede gedrückte Ziffer akustisch wiederholt. Neben Funktionalität und einfacher Bedienbarkeit bietet Ihnen das Gigaset GL590 vor allem eins: ein gutes Gefühl. Genießen Sie die Sicherheit, ihre wichtigsten Kontakte nur einen Knopfdruck entfernt zu wissen. Speichern Sie dafür die Rufnummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte auf einer der drei Kurzwahltasten (A, B, C) ein. Über die SOS-Taste auf der Rückseite des Bildschirms können im Ernstfall bis zu fünf hinterlegte Kontakte nacheinander angerufen werden - so lange, bis jemand antwortet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Gigaset GL590 - Titanium Silver - 32 MB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon
Anzeige	220 x 176 Pixel - 7.3 cm (2.8")
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder
Speicher	32 MB - RAM 32 MB + microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hintere Kamera	0,3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Klapp-Handy
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS
Steckverbinder	Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 600 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 550 Stunden

Produktdatenblatt

Farbe	Titanium Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58 mm x 18.8 mm x 109.4 mm
Gewicht	113 g
SAR	1,554 W/kg (Körper) / 0,567 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Mobiltelefon
Formfaktor	Klapp-Handy - Ja
Integrierte Komponenten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder
Breite	58 mm
Tiefe	18.8 mm
Höhe	109.4 mm
Gewicht	113 g
Angaben zu Abmessungen	Aufgeklappt - 58 mm x 12 mm x 206 mm
Gehäusefarbe	Titanium Silver
SAR-Wert	1,554 W/kg (Körper) / 0,567 W/kg (Kopf)
Mobil	
Technologie	GSM - Dual-band
Service Provider	Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Nachrichtenvermittlung und Internet	
Nachrichtendienste	SMS
Kommunikation	
2G-Band	GSM 900/1900
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Telefonmerkmale	
Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen	SOS-Taste, SOS-Anruf, sprechende Tastatur
Speicher	
RAM	32 MB
Interne Speicherkapazität	32 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC - bis zu 32 GB
Hintere Kamera	
Sensorauflösung	0,3 Megapixel
Anzeige	
Diagonalabmessung	7.3 cm (2.8")
Bildschirmauflösung	220 x 176 Pixel
Verbindungen	
Anschlusstyp	Micro-USB
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	800 mAh
Sprechzeit	600 Minuten
Standby-Zeit	550 Stunden
Laufzeitdetails	Sprechen: bis zu 600 min ! Bereitschaft: bis zu 550 Std.
Verschiedenes	

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang	Ladestation