

Wacom STU-430 - Unterschriften-Terminal - USB

Produktbeschreibung: Wacom STU-430 - Unterschriften-Terminal mit LCD Anzeige - 9.6 x 6 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: STU-430-CH2
 EAN: 4949268622608



Marketing:

Das STU-430 ist ein Schwarzweiß-Unterschriften-Pad mit vollem Funktionsumfang. Es besitzt ein schlankes Design und eine extrem flache Oberfläche. Der 4,5-Zoll (11,43 cm)-Bildschirm ist groß genug für die Erfassung langer Unterschriften und bietet neben dem Unterschriftenbereich auch Platz für Software-Tasten. Das transflektive LCD ist bei unterschiedlichsten Lichtbedingungen gut ablesbar. Das STU-430 ist extrem robust. Es besitzt eine gehärtete, äußerst kratz feste Glasoberfläche, die das LCD-Display zuverlässig schützt. Das STU-430 ist mit der patentierten, wartungsfreien EMR-Technologie von Wacom ausgestattet, die 1.024 Druckstufen bietet. Für Sicherheit sorgt die im STU-430 integrierte AES-256-/RSA-2048-Verschlüsselung. Der integrierte Stifthalter dient gleichzeitig als USB-Kabelsicherung, die ein versehentliches Abziehen des USB-Kabels verhindert.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom STU-430 - Unterschriften-Terminal - USB
Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - USB
Display	LCD Anzeige - 11.4 cm (4.5") - 320 x 200
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.1 cm x 17.4 cm x 1.1 cm
Gewicht	279 g
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Druckempfindlicher Kugelschreiber, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Unterschriften-Terminal
Breite	16.1 cm
Tiefe	17.4 cm
Höhe	1.1 cm
Gewicht	279 g
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsaufklärung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Druckbereiche	1024
Aktive Fläche	9.6 cm x 6 cm
Leistungsmerkmale	Druckempfindlicher Kugelschreiber, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, gehärtetes Glas, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
Display	
Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	11.4 cm (4.5")
Pixelpitch	0.3 mm
Native Auflösung	320 x 200
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Elektronischer Stift, Befestigungsband für Stift, USB-Kabel (3 m)
Kennzeichnung	AES, RSA; USB 2.0
Stromversorgung	
Stromverbrauch	1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Wacom sign pro PDF
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / 7 / 8, Microsoft Windows XP 32-Bit
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	