

Produktdatenblatt

Wacom DTH-1152 - Digitalisierer - HDMI, USB 2.0 - Schwarz

Produktbeschreibung: Wacom DTH-1152 - Digitalisierer mit LCD Anzeige - 22.32 x 12.555 cm - Multi-Touch - elektromagnetisch - kabelgebunden - HDMI, USB 2.0 - Schwarz

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: DTH-1152-CH2
 EAN: 4949268622653

Marketing:

Das DTH-1152 unterstützt sowohl die Stift- als auch die Touch-Eingabe in einem kompakten Stift-Display und sorgt damit für maximalen Bedienkomfort bei der Anzeige von digitalen Dokumenten sowie beim Einfügen von Kommentaren und von eSignatures in diese Dokumente.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom DTH-1152 - Digitalisierer - HDMI, USB 2.0 - Schwarz
Gerätetyp	Digitalisierer
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - HDMI, USB 2.0
Display	LCD Anzeige - 25.7 cm (10.1") - 1920 x 1080
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.982 cm x 1.6 cm x 20.986 cm
Gewicht	1 kg
Multi-Touch	Ja
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Blendfreie Oberfläche, ExpressKeys, Premium Wacom EMR-Technologie, Eingabestift ohne Batterie, VESA-kompatibel, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Digitalisierer

Produktdatenblatt

Breite	27.982 cm
Tiefe	1.6 cm
Höhe	20.986 cm
Gewicht	1 kg
Farbe	Schwarz
Eingabegerät	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Multi-Touch	Ja
Bewegungsauflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Druckbereiche	1024
Aktive Fläche	22.32 cm x 12.555 cm
Leistungsmerkmale	Blendfreie Oberfläche, ExpressKeys, Premium Wacom EMR-Technologie, Eingabestift ohne Batterie, VESA-kompatibel, Schlitz für Sicherheitsverriegelung
Display	
Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Native Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Reaktionszeit	25 ms
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Spitzen (5 Stück), Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Befestigungsband für Stift, Stift, AC Power Adapter, Stromkabel, 3-in-1-Kabel
Kennzeichnung	AES, RSA
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Wacom sign pro PDF
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C

Produktdatenblatt

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 80%