

Wacom DTU-1141B - Digitalisierer - USB 2.0 - Schwarz

Produktbeschreibung: Wacom DTU-1141B - Digitalisierer mit LCD Anzeige - 22.32 x 12.56 cm - elektromagnetisch - 4 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - Schwarz

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: DTU1141B-CH2
 EAN: 4949268622646



Marketing:

Das DTU-1141B ist eine fortschrittliche eDocuments-Lösung mit umfassenden professionellen Funktionen. Das 10,1 Zoll große LCD-Display unterstützt verschiedene Auflösungen zur optimalen Anzeige einer großen Bandbreite an Business-Softwareanwendungen. Modernste Verschlüsselungstechnologie sorgt für Sicherheit: Anhand einer individuellen Hardware-ID lässt sich problemlos nachvollziehen, mit welchem DTU-1141B eine Unterzeichnung erfolgt ist. Vier durch Tippen aktivierte ExpressKeys bieten schnellen Zugriff auf häufig verwendete Verknüpfungen. Wie alle Wacom-Produkte ist das DTU-1141B extrem robust und lässt sich problemlos in alle vorhandenen Arbeitsumgebungen integrieren. Der Stift ist kabel- und batterieelos, besonders leicht und robust. Das Gerät kann flach auf den Schreibtisch gelegt, mit dem integrierten Standfuß im gewünschten Winkel positioniert oder an Trägerarme und Standfüße anderer Hersteller montiert werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom DTU-1141B - Digitalisierer - USB 2.0 - Schwarz
Gerätetyp	Digitalisierer
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB 2.0
Display	LCD Anzeige - 25.7 cm (10.1") - 1920 x 1080
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.3 cm x 1.1 cm x 21 cm
Gewicht	800 g
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Anzahl Tasten	4
Bewegungsa uflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Druckempfindlichkeit, Blendfreie Oberfläche, 4 ExpressKeys, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, einstellbarer Ständer, VESA 75 mm

Produktdatenblatt

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 - 10.13
-------------------------------	---

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Digitalisierer
Breite	28.3 cm
Tiefe	1.1 cm
Höhe	21 cm
Gewicht	800 g
Farbe	Schwarz
Eingabegerät	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Anzahl Tasten	4
Bewegungsauflösung	2540 lpi
Genauigkeit	± 0.5 mm
Leistung	200 Punkte pro Sekunde
Druckbereiche	1024
Aktive Fläche	22.32 cm x 12.56 cm
Leistungsmerkmale	Druckempfindlichkeit, Blendfreie Oberfläche, 4 ExpressKeys, USB-Bus-Spannungsversorgung, Stiftschlitz, einstellbarer Ständer, VESA 75 mm
Display	
Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Native Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	200 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Reaktionszeit	25 ms
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 2.0
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Spitzen (5 Stück), Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Befestigungsband für Stift, 4 VESA-Befestigungsschrauben, Stift, USB-Y-Kabel, Haltevorrichtung für USB-Stecker
Kennzeichnung	AES, RSA; USB 2.0
Stromversorgung	
Stromverbrauch	5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Wacom sign pro PDF

Produktdatenblatt

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 - 10.13
-------------------------------	---

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)