

## Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: Elo I-Series 2.0 - All-in-One  
(Komplettlösung) - 1 x Celeron J4105 / 1.5 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 600 - GigE, Bluetooth 5.0 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Windows 10 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Elo Touch Solutions  
 Hersteller Artikel Nr: E691852  
 EAN: 0843173109428

### Marketing:

Die I-Series 2.0 ist eine der vielseitigen Produktlinien auf dem Markt. Dank der zahlreichen Montageoptionen bietet die I-Serie die erforderliche Flexibilität und Robustheit, um der ständigen Interaktion im öffentlichen Raum standzuhalten. Somit ist diese AiO-Lösung besonders für den Einsatz im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Self-Service, bei Wegeleitsystemen, in Unternehmen sowie in der Gastronomie geeignet. Die I-Series 2.0 vereint hohe Zuverlässigkeit für kommerzielle Anwendungen. Die I-Serie liefert zweimal mehr Leistung als das Vorgängermodell. Darüber hinaus können die kompakten, reaktionsschnellen All-in-One-(AiO)-Computer durch integrierte 10-Touch-Displays mit der PCAP-Technologie TouchPro, Android. Mit EloView, der Plattform zur Geräteverwaltung und Content-Auslieferung, ist die Bereitstellung und Verwaltung der I-Serie einfach und bequem.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron J4105 1.5 GHz - 4 GB - 128 GB - LED 39.6 cm (15.6")
Typ	Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung)
Lokalisierung	Region: weltweit
Prozessor	1 x Intel Celeron J4105 / 1.5 GHz (2.5 GHz) (Quad-Core)
Cache-Speicher	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	4 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	1 x SSD 128 GB - SATA - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	39.6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 600

## Produktdatenblatt

Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.42 cm x 24.64 cm x 4.38 cm
Gewicht	2.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Region: weltweit
<b>Prozessor / Chipsatz</b>	
CPU	Intel Celeron J4105 / 1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.5 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
<b>Cache-Speicher</b>	
Installierte Größe	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 128 GB
Schnittstellen Typ	SATA
<b>Optischer Speicher</b>	
Typ	Kein optisches Laufwerk
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80

# Produktdatenblatt

Reaktionszeit	25 ms
Helligkeit	270 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	700:1
Monitormerkmale	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
<b>Grafik-Controller</b>	
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 600
<b>Audioausgang</b>	
Soundmodus	Stereo
Mit Lautsprechern	2 x linker/rechter Kanal
<b>Netzwerk</b>	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Kopfhörer/Mikrofon ; 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ; 1 x USB 3.0 ; 4 x USB - micro-USB
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	75 mm
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, RCM
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Netzteil
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	100 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.1
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	38.42 cm
Tiefe	24.64 cm
Höhe	4.38 cm
Gewicht	2.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	46.2 cm
Transporttiefe	21.6 cm
Transporthöhe	34.6 cm
Transportgewicht	4.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

## Produktdatenblatt

---

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%