

Produktdatenblatt

Lenovo ThinkVision T25d-10 - LED-Monitor - 63.5 cm (25")

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkVision T25d-10 - LED-Monitor - 63.5 cm (25") (25" sichtbar) - 1920 x 1200 - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 61DBMAT1EU
 EAN: 0193268784048

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T25d-10 - LED-Monitor - 63.5 cm (25")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2823 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm
Gewicht	5.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	63.5 cm (25")
Sichtbare Bildfläche	63.5 cm (25")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2823 mm
Ppi	91
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (typisch); 4 ms (extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Blendfreie, 99% sRGB-Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm - mit Fuß
Gewicht	5.5 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 4 x USB 3.1 Gen1 USB 3.1 Gen1 Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10
Abmessungen und Gewicht	

Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.87 cm - Tiefe: 26.04 cm - Höhe: 39.95 cm - Gewicht: 5.5 kg Ohne Fuß - Breite: 54.87 cm - Tiefe: 4.3 cm - Höhe: 36.91 cm - Gewicht: 3.58 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja