

# Produktdatenblatt

## CAT B35 - 4G - 4 GB - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: CAT B35 - Mobiltelefon - Dual-SIM - 4G LTE  
 - microSDHC slot - GSM - 320 x 240 Pixel -  
 TFT - RAM 512 MB - 2 MP - KaiOS

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Caterpillar  
 Hersteller Artikel Nr: CB35-DAB-EUR-EN  
 EAN: 5060472351326

### Marketing:

Das Cat B35 ist ein Mobiltelefon mit robusten Merkmalen und einem leistungsstarken Akku. Es ist 4G-fähig, damit Sie schnell durchs Internet surfen und all Ihre Apps nutzen können.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CAT B35 - 4G - 4 GB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon 4G
Anzeige	LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder, Navigation
Prozessor	Qualcomm 8905 / 1.3 GHz (Dual-Core)
Speicher	4 GB - RAM 512 MB + microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Betriebssystem	KaiOS v2.5
Hintere Kamera	2 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar Robust
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 720 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 720 Stunden
Schutz	Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 mm x 13.9 mm x 138 mm
Gewicht	130 g
SAR	1,88 W/kg (Körper) / 0,955 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Mobiltelefon
Formfaktor	Bar - Robust

## Produktdatenblatt

Schutz	Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Integrierte Komponenten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder, Navigation
Breite	60 mm
Tiefe	13.9 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	130 g
Gehäusematerial	Kunststoff
SAR-Wert	1,88 W/kg (Körper) / 0,955 W/kg (Kopf)
<b>Mobil</b>	
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	4G
Service Provider	Nicht angegeben
Betriebssystem	KaiOS v2.5
Steuerung	GPS, A-GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
<b>Nachrichtenvermittlung und Internet</b>	
Nachrichtendienste	SMS, MMS
<b>Kommunikation</b>	
Datenübertragung	GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi
2G-Band	GSM 850/900/1800/1900/2100
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band	Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle	IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1
<b>Telefonmerkmale</b>	
Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
<b>Prozessor</b>	
Typ	Qualcomm
Prozessornummer	8905
Taktfrequenz	1.3 GHz
Anz. Prozessorkerne	Dual-Core
<b>Speicher</b>	
RAM	512 MB
Interne Speicherkapazität	4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC - bis zu 32 GB
<b>Hintere Kamera</b>	
Sensorauflösung	2 Megapixel
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige
Technologie	TFT
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
<b>Verbindungen</b>	

## Produktdatenblatt

Anschlussstyp	Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B   Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
<b>Batterie</b>	
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	2300 mAh
Sprechzeit	720 Minuten
Standby-Zeit	720 Stunden
Laufzeitdetails	Sprechen: bis zu 720 min   Bereitschaft: bis zu 720 Std.
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	IP68
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit	1.2 m
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit	1.8 m