

## Acer P1555 - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: Acer P1555 - DLP-Projektor - UHP - tragbar  
- 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren  
Hersteller: Acer  
Hersteller Artikel Nr: MR.JRM11.001  
EAN: 4710180207910

### Marketing:

Der Acer P1555 ist die perfekte Wahl für BusinessAnwender als auch für Heimkino-Freunde. Mit seiner nativen Full HD Auflösung, dem hohen Kontrast von 10.000:1 und der einfachen Bedienung können Sie jedem Meeting gelassen entgegensehen und Ihr Publikum beeindrucken oder im heimischen Wohnzimmer brillantes Full HD genießen. Mit 4.000 ANSI Lumen bietet der Acer P1555 auch bei Tageslicht ein helles, brillantes und gestochen scharfes 2D als auch 3D Bild. Die Wiedergabe von 3D-Inhalten im 144 Hz Triple Flash-Modus garantiert Ihnen ein flimmerfreies und begeisterndes 3D-Erlebnis.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Acer P1555 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus   Bis zu 20000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.2 cm x 22.5 cm x 9.1 cm
Gewicht	2.7 kg