

## Produktdatenblatt

### Kenwood Protalk TK-3501E Two-Way Radio - PMR

Produktbeschreibung: Kenwood Protalk TK-3501E - Tragbar - Two-Way Radio - PMR - 16 Kanäle

Gruppe: Zwei-Wege-Radios  
 Hersteller: Kenwood Corporation  
 Hersteller Artikel Nr: TK-3501-E  
 EAN: 0019048208026

#### Marketing:

Das leichtgewichtige TK-3501E ist gerade einmal 25,5 mm stark und passt perfekt in die Hand. Das TK-3501E entspricht dem Schutzgrad IP54 gegen Staub und Wasser. Sein robustes Gehäuse widersteht selbst starken Beanspruchungen im Freien.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Kenwood Protalk TK-3501E Two-Way Radio - PMR
Produkttyp	Two-Way Radio
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	16 Kanäle
Leistung	0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich	9 km
Anrufhinweise	10
Voice Operated Transmission (VOX)	Internal (iVOX)
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.4 cm x 2.55 cm x 11.7 cm
Gewicht	210 g

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Two-Way Radio
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5.4 cm
Tiefe	2.55 cm
Höhe	11.7 cm
Gewicht	210 g
<b>Funksystem</b>	
Typ	PMR
Kanalabstand	12.5 kHz
Kanäle	16 Kanäle
Leistung	0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich	9 km

## Produktdatenblatt

Anrufhinweise	10
Schalter und Drehknöpfe	Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf, program button
<b>Besonderheiten des Funksystems</b>	
Voice Operated Transmission (VOX)	Internal (iVOX)
VOX-Empfindlichkeit	10 Stufen
Kanalsuche	Ja
Hörbarer Anrufhinweis	Ja
Tastatursperre	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Unterbrechungszeitgeber	Ja
Stoßfest	Ja
Wetterfest	Ja
Zusätzliche Merkmale	Programmierbare Tasten, Busy channel Lockout (BCLO), Stromsparmmodus, Anzeige bei niedrigem Batteriestand
<b>Verschiedenes</b>	
Antenne	Extern
Verbindungen	Lautsprecher-/Mikrofonbuchse
Kennzeichnung	MIL-STD 810E, MIL-STD 810F, MIL-STD 810D, MIL-STD 810G, MIL-STD 810C, IP54
Zubehör im Lieferumfang	Ladeständer, Gürtelklammer, Netzadapter
FCC-Lizenzvoraussetzungen	Nicht erforderlich
<b>Batterie</b>	
Batterie	1 x Batterie
Batterie inbegriffen	Ja
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	1130 mAh
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Hörbarer Batteriealarm	Ja