

Produktdatenblatt

HPE Aruba AP-ANT-40 - Antenne

Produktbeschreibung: HPE Aruba AP-ANT-40 - Antenne - Wi-Fi - 4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 5 dBi (für 4900 MHz - 6000 MHz) - ungerichtet - Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen - weiß



Gruppe: Netzwerkzubehör
 Hersteller: Hewlett Packard Enterprise
 Hersteller Artikel Nr: JW017A
 EAN: 0190017019178

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HPE Aruba AP-ANT-40 - Antenne
Produkttyp	Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.8 cm 3.2 cm
Gewicht	410 g
Produktmaterial	PC/ABS
Farbe	Weiß
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen
Kompatibilität	Wi-Fi
Frequenzbereich	4.9 - 6.0 GHz, 2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn	4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 5 dBi (für 4900 MHz - 6000 MHz)
Richtwirkung	Ungerichtet

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Antenne
Produktmaterial	PC/ABS
Breite	17.8 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	410 g
Kabellänge	75 cm
Farbe	Weiß
Antenne	
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen
Kompatibilität	Wi-Fi
Frequenzbereich	4.9 - 6.0 GHz, 2.4 - 2.5 GHz

Produktdatenblatt

Antennengewinn	4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 5 dBi (für 4900 MHz - 6000 MHz)
Richtwirkung	Ungerichtet
Stehwellenverhältnis	2.0:1
Vertikale Strahlenbreite	100°
Scheinwiderstand	50 Ohm
Verkabelung & Schaltung	
Geleisteter Anschluss	4 x RP-SMA männlich
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	MIMO-Technologie, linear vertikal Polarisierung
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C