

Produktdatenblatt

Kingston ValueRAM - DDR4 - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung:	Kingston ValueRAM - DDR4 - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe:	RAM
Hersteller:	Kingston
Hersteller Artikel Nr:	KVR26S19D8/32
EAN:	0740617304398

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Kingston ValueRAM - DDR4 - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	32 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL19 (19-19-19)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, ungepuffert
Spannung	1.2 V
Metallüberzug	Gold

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	32 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Speicher	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Modulhöhe (Zoll)	1.18
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL19 (19-19-19)
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Dual Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration	4096 x 64
Chip-Organisation	X8
Spannung	1.2 V

Produktdatenblatt

Metallüberzug

Gold