

Produktdatenblatt

HomeMatic HM-LC-BI1-FM - Fensterladen-Betätigung

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | HomeMatic HM-LC-BI1-FM - Fensterladen-Betätigung - kabellos - 868.3 MHz |
| Gruppe: | Integrierte Systeme & Automatisierung |
| Hersteller: | eQ-3 |
| Hersteller Artikel Nr: | 76799 |
| EAN: | 4047976767991 |

Marketing:

Kleiner und kompakter Funk-Rollladenaktor zum verdeckten Einbau in Abzweig- und Schalterdosen.

| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | HomeMatic HM-LC-BI1-FM - Fensterladen-Betätigung |
| Produkttyp | Fensterladen-Betätigung |
| Stromquelle | Verdrahtet |
| Konnektivität | Kabellos |
| Frequenzband | 868.3 MHz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.3 cm x 5.3 cm x 3 cm |

| Ausführliche Details | |
|--|----------------------------|
| Allgemein | |
| Produkttyp | Fensterladen-Betätigung |
| Stromquelle | Verdrahtet |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Max. Reichweite (außen) | 200 m |
| Frequenzband | 868.3 MHz |
| Merkmale | Bis 250 Watt, LED-Anzeiger |
| Verschiedenes | |
| Nennspannung | Wechselstrom 230 V |
| Kennzeichnung | IP20 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 5.3 cm |
| Tiefe | 5.3 cm |
| Höhe | 3 cm |
| Gewicht | 47.8 g |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 12.2 cm |
| Transporttiefe | 11.2 cm |
| Transporthöhe | 4.8 cm |

Produktdatenblatt

Transportgewicht 120.3 g