

ASUS VA24EHE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: ASUS VA24EHE - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDMI, DVI-D, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0560-B01170

Marketing:

Der ASUS VA27EHE Eye Care Monitor verfügt über ein 68,58cm (27 Zoll) IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung (1920x1080), einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eine lebendige Bildqualität. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit Adaptive-Sync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Macht ihn perfekt für nahezu lückenlose Multi-Monitor-Konfiguration, die einen noch höheren Grad der Immersion bieten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VA24EHE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.045 cm x 20.394 cm x 40.467 cm
Gewicht	3.57 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Bluelight Filter
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.045 cm x 20.394 cm x 40.467 cm - mit Fuß
Gewicht	3.57 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI DVI-D
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	

Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.045 cm - Tiefe: 20.394 cm - Höhe: 40.467 cm - Gewicht: 3.57 kg Ohne Fuß - Breite: 54.04 cm - Tiefe: 4.44 cm - Höhe: 32.48 cm - Gewicht: 3.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.9 cm
Transporttiefe	12.7 cm
Transporthöhe	41.5 cm
Transportgewicht	5.5 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja