

Produktdatenblatt

Philips B Line 345B1C - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

Produktbeschreibung: Philips B Line 345B1C - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 345B1C/00
 EAN: 8712581760779

Marketing:

Der 86 cm (34") große Philips B-Line Curved UltraWide Monitor bietet einen Rundumblick auf Ihre Arbeit. Ein kristallklarer WQHD-Monitor und das ergonomische Design des Standfußes sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. Funktionen für optimalen Sehkomfort gemäß TÜV-Zertifizierung verringern die Augenermüdung.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips B Line 345B1C - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	54 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm
Gewicht	11.32 kg

Produktdatenblatt

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified Edge

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	54 W
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Ppi	110
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 2H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	PowerSensor, MultiView, SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, LightSensor, 100% NTSC-Farbskala (CIE 1976), EasyRead, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, 90% Adobe RGB-Farbskala, 119% sRGB (CIE 1931) Farbskala
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	11.32 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) 3 x USB 3.2 Downstream USB 3.2 Downstream (Schnellladen) USB Upstream Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, SEMKO, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 11.32 kg Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 7.62 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	93 cm
Transporttiefe	28.2 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	15.05 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%