

Produktdatenblatt

Razer Naga Trinity - Maus - USB

Produktbeschreibung: Razer Naga Trinity - Maus - Für Rechtshänder - Laser - 17 Tasten - kabelgebunden - USB

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Razer
 Hersteller Artikel Nr: RZ01-02410100-R3M1



Marketing:

Erlebe die geballte Power totaler Kontrolle in deiner Hand, ganz gleich, bei welchem Spiel. Die Razer Naga Trinity wurde extra entwickelt, um dir einen Vorteil bei MOBAs und MMOs zu verschaffen. So kannst du deine Maus für alles individuell konfigurieren, von Waffen bis hin zu Gebäuden, damit du der Konkurrenz immer voraus bist.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Razer Naga Trinity - Maus - USB
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.4 cm x 11.9 cm x 4.3 cm
Gewicht	120 g
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	17
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Leistung	50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 450 Zoll pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, beleuchtetes Scroll-Rad, austauschbare Seitenteile, 16,8-Millionen-Multi-Farbbeleuchtung, Chroma-Beleuchtungssystem, 5G-Lasersensor, Razer mechanische Schalter, Razer Synapse 3 (Beta) aktiviert

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Breite	7.4 cm
Tiefe	11.9 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	120 g
Eingabegerät	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Produktdatenblatt

Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	17
Bewegungsauflösung	16000 dpi
Leistung	50 G Maximalbeschleunigung, Abfragerate: 1000 Hz, 450 Zoll pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, beleuchtetes Scroll-Rad, austauschbare Seitenteile, 16,8-Millionen-Multi-Farbbeleuchtung, Chroma-Beleuchtungssystem, 5G-Lasersensor, Razer mechanische Schalter, Razer Synapse 3 (Beta) aktiviert
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	3 austauschbare Seitenelemente

