

Samsung Galaxy A51 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A51 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - microSDXC slot - GSM - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel (408 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED - RAM 4 GB (32 MP Vorderkamera) - 4x x Rückkamera - Android - Prism Crush Black

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A515FZKVEUB

Marketing:

Mit vier erstklassigen Kameras hält das Galaxy A51 die großen und kleinen Momente im Leben fest. Dank vier Objektiven und intelligenten Funktionen können Nutzer von weiten Landschaften bis hin zu kleinsten Details vielfältige Motive auf beeindruckende Art und Weise festhalten. Die Weitwinkelkamera des Galaxy A51 nimmt atemberaubende Bilder mit einer 48-Megapixel-Kamera auf.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A51 - Prism Crush Black - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-A515F/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 408 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, Frontkamera, digitaler Spieler
Prozessor	Samsung Exynos 9611 2.3 GHz (8-Core) -64-Bit
Speicher	128 GB - RAM 4 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 9.0 Pie mit Samsung One UI
Hintere Kamera	48 Megapixel - f/2.0 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Tiefenkamera
Dritte Rückkamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Rückkamera	5 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.2 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.0 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi, Bluetooth, ANT+
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display)
Nachrichtendienste	SMS, MMS

Produktdatenblatt

Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1920 Minuten
Farbe	Prism Crush Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.6 mm x 7.9 mm x 158.5 mm
Gewicht	172 g
SAR	1,59 W/kg (Körper) / 0,369 W/kg (Kopf) - Kategorie A (Belgien)