

AOC 27B2H/EU - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: AOC 27B2H/EU - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: AOC
 Hersteller Artikel Nr: 27B2H/EU
 EAN: 4038986187183

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 27B2H/EU - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	33 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm
Gewicht	3.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, FCC, REACH, EAC

