

EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: EV2460-BK

Marketing:

Der EV2460 erfüllt hohe Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Bildqualität und Ergonomie überzeugen gleichermaßen. Mit 1920 x 1080 Bildpunkten, einem IPS-LCD-Modul mit entspiegelter Oberfläche meistert er eine detailreiche und exzellente Bildwiedergabe.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm
Gewicht	5.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B, TUV LBL