

## Produktdatenblatt

### Acer X138WHP - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: Acer X138WHP - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p

Gruppe: Projektoren

Hersteller: Acer

Hersteller Artikel Nr: MR.JR911.00Y

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Acer X138WHP - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	EMEA
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus   Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	275 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.7 kg