

Produktdatenblatt

ASUS TUF Gaming VG279QM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.47 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG279QM - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05H0-B01370

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG279QM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-Sync Compatible
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 280 Hz, HDMI: 240 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.94 cm x 21.137 cm x 50.673 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2