

Produktdatenblatt

ASUS TUF Gaming VG249Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG249Q - LED-Monitor
- 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms -
HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90LM05E0-B01170
EAN: 4718017485395

Marketing:

Der TUF Gaming VG249Q ist ein 60,45cm (23,8-Zoll) Full-HD (1920 x 1080) IPS-Gaming-Monitor mit schneller Bildwiederholffrequenz von 144Hz, der für professionelle Gamer und actionreiches Gameplay entwickelt wurde. Eine MPRT-Reaktionszeit von 1ms und die Adaptive-Sync-Technologie sorgen dabei für extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG249Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.05 cm x 21.76 cm x 51.5 cm
Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	UL, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, E-Standby, KC, ERP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification