

Produktdatenblatt

Samsung Galaxy S20 - Cosmic Gray - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone



Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S20 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - microSDXC slot - TD-SCDMA / UMTS / GSM - 6.2" - 3200 x 1440 pixels (563 ppi (Pixel pro Zoll)) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - RAM 8 GB 10 Megapixel - Triple-Kamera - Android - Cosmic Gray

Gruppe: Mobiltelefone
Hersteller: Samsung
Hersteller Artikel Nr: SM-G980FZADEUB

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S20 - Cosmic Gray - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-G980F/DS
Anzeige	OLED-Display - 3200 x 1440 pixels - 15.7 cm (6.2") - 563 ppi (Pixel pro Zoll) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning-Gorillaglas 6 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten	Frontkamera, Herzfrequenzsensor, Stereo-Lautsprecher, digitaler Spieler, rückseitige Triple-Kamera
Prozessor	Samsung Exynos 990 2.7 GHz (8-Core) -64-Bit
Speicher	128 GB - RAM 8 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 10 mit One UI 2
Hinterere Kamera	64 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 - Fokus: automatisch, manuell
2. hintere Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8
Vordere Kamera	10 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display)
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	USB-C

Produktdatenblatt

Wireless-Ladestandards	WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Cosmic Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.1 mm x 7.9 mm x 151.7 mm
Gewicht	163 g
SAR	1.525 W/kg (body) / 0.279 W/kg (head)