

iiyama ProLite B2483HSU-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: iiyama ProLite B2483HSU-B5 - LED-Monitor
 - 61 cm (24") (24" sichtbar) - 1920 x 1080
 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 1000:1 -
 1 ms - HDMI, VGA, DisplayPort -
 Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: iiyama
 Hersteller Artikel Nr: B2483HSU-B5
 EAN: 4948570117376

Marketing:

Der ProLite B2483HSU ist ein hervorragender 24" (61 cm) Full-HD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 1920 x 1080p. Die Reaktionszeit von 1 ms und ein Kontrastverhältnis von 80.000.000:1 ergeben eine klare und lebendige Bildqualität bei hohem Kontrast. Drei Anschlussmöglichkeiten bieten eine Kompatibilität mit modernen Grafikkarten und Notebooks. Mit seinem ergonomischen Monitorfuß, der einer Höhenverstellung von 13 cm und eine Schwenk- und Kippmöglichkeit erlaubt, eignet sich dieser Monitor für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen, bei denen Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz entscheidende Faktoren sind. Darüber hinaus ist der Monitor TCO- und Energy Star-zertifiziert. Eine perfekte Lösung für Bildungseinrichtungen, Büros, Unternehmen und Finanzmärkte.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	iiyama ProLite B2483HSU-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.277 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Produktdatenblatt

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Matt
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.55 cm x 21 cm x 37.55 cm
Gewicht	5.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, PSE Mark, VCCI Class B, EAC, CU, REACH SvHC