

EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: EV2460-WT
 EAN: 4995047055303

Marketing:

Der EV2460 erfüllt hohe Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Bildqualität und Ergonomie überzeugen gleichermaßen. Mit 1920 x 1080 Bildpunkten, einem IPS-LCD-Modul mit entspiegelter Oberfläche meistert er eine detailreiche und exzellente Bildwiedergabe.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2460 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A++
Energieverbrauch pro Jahr	18 kWh
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 23.3 cm x 33.36 cm
Gewicht	5.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Produktdatenblatt

Kennzeichnung

TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, WEEE,
PSE Mark, FCC CFR47 Part 15 B, cTUVus, EPA, VCCI
Class B, EAC, China RoHS, RCM, CAN ICES-3 Class B,
TUV LBL