

Transcend - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: Transcend - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN
- 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V -
ungepuffert - non-ECC

Gruppe: RAM
Hersteller: Transcend
Hersteller Artikel Nr: TS2666HLB-16G
EAN: 0760557846826

Marketing:

Transcends DDR4-2666 U-DIMM-Speichermodule wurden nach strengsten Spezifikationen mit den besten verfügbaren Chips und Komponenten gebaut und strikten Labortests unterzogen, um vollständig kompatibel mit den Intel Coffee Lake- und AMD Ryzen-Prozessoren zu sein. Jedes Speichermodul hat eine Nennleistung von 2666 MHz, was die Datenübertragungseffizienz mittels höhere Bandbreite von bis zu 21 GB/s deutlich steigert. Das DDR4-2666 U-DIMM Modul von Transcend wird bei einer Nennspannung von nur 1,2V betrieben, was sicher stellt, dass sowohl die Betriebstemperatur als auch die elektrische Belastung des Speichercontrollers reduziert werden können, um mehr Energie zu sparen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten	CL19
Leistungsmerkmale	Dual Rank, ungepuffert
Spannung	1.2 V