

## ViewSonic ELITE XG270QG - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ViewSonic ELITE XG270QG - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: XG270QG-EU  
 EAN: 0766907004793

### Marketing:

Ihr Monitor sollte genauso inspirierend sein wie Ihre Gaming-Abenteuer. Der ViewSonic ELITE XG270QG bietet Ihnen ein völlig anderes Spielerlebnis mit 165Hz Bildwiederholrate, einer atemberaubend schnellen Reaktionszeit von 1ms Reaktionszeit sowie starken und authentischen Farben dank Nano IPS-Technologie. So vereint er wichtige Grundpfeiler unserer Entwicklungsphilosophie: Technologische Innovation, die Sie als Nutzer in den Fokus rückt, gepaart mit einem minimalistischen Design, dass sich natlos in Ihren Wohnraum einfügt.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic ELITE XG270QG - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 120000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 26.5 cm x 45.87 cm
Gewicht	7.7 kg

## Produktdatenblatt

---

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC,  
EMC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC,  
UkrSEPRO, ERP, CEL, EAC, China RoHS, RCM,  
DisplayPort 1.2, Mexico Energy label, Mexico CoC