

Produktdatenblatt

ASUS TUF Gaming VG27WQ - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27WQ - LED-Monitor
 - gebogen - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440
 WQHD - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - 1 ms -
 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher -
 Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM05F0-B01E70

Marketing:

Der TUF Gaming VG27WQ ist ein 68,58 cm (27 Zoll), WQHD (2560x1440), Curved-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholffrequenz von 165 Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG27WQ - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.9 cm x 21.12 cm x 38.69 cm
Gewicht	5.9 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2