



Lindy 38336 - HDMI - Schwarz - Metall - 60 Hz - 18 Gbit/s - 3840 x 2160 Pixel

Gruppe	Nicht kategorisiert
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38336
EAN/UPC	4002888383363

Marketing

Lindy 38336. Video Porttyp: HDMI. Produktfarbe: Schwarz, Material: Metall, Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz. Zertifizierung: CE, FCC, REACH, California Proposition 65. Breite: 49 mm, Tiefe: 52 mm, Höhe: 20 mm. Verpackungsbreite: 63,5 mm, Verpackungstiefe: 80 mm, Verpackungshöhe: 28 mm

Ausführliche Details

	Allgemein
Höhe	20 mm
Breite	49 mm
Tiefe	52 mm
Verpackungstiefe	80 mm
Verpackungshöhe	28 mm
Verpackungsbreite	63,5 mm
Produktfarbe	Schwarz
Material	Metall
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Video Porttyp	HDMI
Zertifizierung	CE, FCC, REACH, California Proposition 65

Ausführliche Details

	Gewicht & Abmessungen
Gewicht	700 g
Höhe	20 mm
Breite	49 mm

Tiefe	52 mm
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85 %
Verpackungsinformation	
Paketgewicht	840 g
Verpackungstiefe	80 mm
Verpackungshöhe	28 mm
Verpackungsbreite	63,5 mm
Funktionen	
Produktfarbe	Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung	Ja
Bandbreite	18 Gbit/s
HDCP	Ja
Material	Metall
HD-Typ	4K Ultra HD
LED-Anzeigen	Ja
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0
HDMI-In	2
Anzahl der HDMI-Ausgänge	1
Video Porttyp	HDMI
Zertifikate	
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	CE, FCC, REACH, California Proposition 65