



## Lindy Anthra Line - USB-Kabel - USB-C (M) bis USB Typ A (M)

1,5 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	36912
EAN/UPC	4002888369121

### Marketing

- Professionelle USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzintem Kupferleiter
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 100 Watt (5A) ein sehr schnelles Laden über USB.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m und 1.5m

## Ausführliche Details

### Allgemein

Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe	Black,Grey
Anschluss 1	USB C
Anschluss 2	USB A
Magnetisch abgeschirmt	Ja
Beschichtung Verbindungsanschlüsse	Gold
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s

## Ausführliche Details

### Gewicht & Abmessungen

Kabel diameter	4,5 mm
----------------	--------

### Verpackungsinformation

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsart	Polybag

### Funktionen

Kabellänge	1,5 m
Produktfarbe	Black,Grey
RoHS-Kompatibel	Ja
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss 1	USB C
Anschluss 2	USB A
Anschluss1 Formfaktor	Gerade
Magnetisch abgeschirmt	Ja
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße	24/30/32
Kabelfarbe	Schwarz
Anschluss2 Formfaktor	Gerade
Beschichtung Verbindungsanschlüsse	Gold
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s