



Lindy IPower Switch Pro 8 - Power Control Unit (Rack / einbaufähig) - Ethernet 10/100

Rack-Modul

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	32659
EAN/UPC	4002888326599

Marketing

Schaltet Netzspannung via LAN oder WAN von bis zu 8 Rechnern, Routern, Access-Points oder anderen elektrischen Geräten, geeignet als Schaltzentrale für TCP/IP-Netzwerke, unterstützt TLS/SSL

Ausführliche Details

Allgemein

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Verpackungsart	Box
AC-Steckertypen	C14-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse	8 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Energieschutzeigenschaften	Überhitzung

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %

Verpackungsdaten

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Verpackungsart	Box

Merkmale

Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Material	Stahl
AC-Steckertypen	C14-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse	8 AC-Ausgänge
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Anzeigelicht	Ja
	Leistung
Energieschutzeigenschaften	Überhitzung