



## Lindy 2 Port Automatic Optical Audio Switch - Audio-Switch - 2 x TOSLINK

CE; FCC

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	70436
EAN/UPC	4002888704366

### Marketing

Lindy 70436. Breite: 75 mm, Tiefe: 65 mm, Höhe: 30 mm. Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 1,2 A. Audio Kanäle: 2 Kanäle. Audioanschlüsse: Toslink, Audioausgang: Toslink. Verpackungsbreite: 155 mm, Verpackungstiefe: 120 mm, Verpackungshöhe: 60 mm

### Ausführliche Details

Allgemein	
Höhe	30 mm
Breite	75 mm
Tiefe	65 mm
Ausgangsstrom	1,2 A
Ausgangsspannung	5 V
Verpackungstiefe	120 mm
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	155 mm
Audio Kanäle	2 Kanäle
Audioanschlüsse	Toslink
Audioausgang	Toslink

### Ausführliche Details

Technische Details	
Produktfarbe	Schwarz
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	CE, FCC, REACH

### Gewicht & Abmessungen

Gewicht	55 g
Höhe	30 mm
Breite	75 mm
Tiefe	65 mm

#### **Betriebsbedingungen**

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %

#### **Energie**

Ausgangsstrom	1,2 A
Ausgangsspannung	5 V

#### **Verpackungsinformation**

Paketgewicht	273 g
Verpackungstiefe	120 mm
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	155 mm

#### **Lieferumfang**

Netzteil enthalten	Ja
--------------------	----

#### **Audio**

Audio input Kanäle	1
Audio Kanäle	2 Kanäle

#### **Anschlüsse und Schnittstellen**

Audioanschlüsse	Toslink
Audioausgang	Toslink