



Lindy HDMI 2.0 18G Signal Analyser and Generator - HDMI test signal generator / analyzer

18 Gbps - 3840x2160 - HDCP 1.4/2.2 - HDR - Micro USB B - 130x89x14 mm

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	32675
EAN/UPC	4002888326759

Marketing

Lindy 32675. Breite: 130 mm, Tiefe: 89 mm, Höhe: 14 mm. Verpackungsbreite: 420 mm, Verpackungstiefe: 400 mm, Verpackungshöhe: 300 mm

Ausführliche Details

Allgemein

Höhe	14 mm
Breite	130 mm
Tiefe	89 mm
Verpackungstiefe	400 mm
Verpackungshöhe	300 mm
Verpackungsbreite	420 mm

Ausführliche Details

Gewicht und Abmessungen

Gewicht	220 g
Höhe	14 mm
Breite	130 mm
Tiefe	89 mm

Technische Details

Produktfarbe	Schwarz
HDCP-Version	2.2
Unterstützte Video-Modi	720p,1080p,2160p
HDCP	Ja
Hochfrequenz-Bewegungsrate	60 Hz

Farbintensität	16 Bit
----------------	--------

Schnittstelle	HDMI
---------------	------

Gehäusematerial	Metall
-----------------	--------

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
------------------------------	-----------

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
--------------------------------	-------------

Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
-----------------------------	-----------

Verpackungsdaten

Paketgewicht	320 g
--------------	-------

Verpackungstiefe	400 mm
------------------	--------

Verpackungshöhe	300 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	420 mm
-------------------	--------