



Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.2

20 m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	41081
EAN/UPC	4002888410816

Marketing

Lindy 41081. Kabellänge: 20 m, Anschluss 1: DisplayPort, Anschluss 2: DisplayPort. Kabelndiameter: 7 mm, Menge pro Packung: 1 Stück(e), Verpackungsart: Polybag

Ausführliche Details

Allgemein	
Kabelndiameter	7 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsart	Polybag
Kabellänge	20 m
Anschluss 1	DisplayPort
Anschluss 2	DisplayPort

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 45 °C
Verpackungsinformation	
Kabelndiameter	7 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsart	Polybag
Funktionen	
Kabellänge	20 m
Produktfarbe	Schwarz

RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	CE,FCC, REACH
Datenübertragungsrate	21,6 Gbit/s
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Unterstützte Video-Modi	2160p
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss 1	DisplayPort
Anschluss 2	DisplayPort
DisplayPorts-Version	1.2
Kabelmaterial	Kupfer
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße	28
Kabelschirmung	Alu-Abdeckfolie
Beschichtung	Gold
Verbindungsanschlüsse	