



Lindy 43279 - USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C - DVI-I,DisplayPort,HDMI,VGA - 3840 x 2160 Pixel - 21600 Mbit/s - Weiß - Kunststoff

Typ C auf Multi-AV Konverter

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	43279
EAN/UPC	4002888432795

Marketing

Zum Anschluss eines DisplayPort-, HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an einen USB Port Typ C

Ausführliche Details

Allgemein	
Höhe	14,5 mm
Breite	105,5 mm
Tiefe	46 mm
Verpackungstiefe	194 mm
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	176 mm
Produktfarbe	Weiß
Datenübertragungsrate	21600 Mbit/s
Gehäusematerial	Kunststoff
Maximale Auflösung (HDMI)	3840 x 2160 Pixel
Hub-Schnittstellen	DVI-I,DisplayPort,HDMI,VGA
Hostschnittstelle	USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Ausführliche Details

Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	53 g
Höhe	14,5 mm
Breite	105,5 mm
Tiefe	46 mm
Betriebsbedingungen	

Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85 %
Verpackungsdaten	
Paketgewicht	86 g
Verpackungsart	Polybag
Verpackungstiefe	194 mm
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	176 mm
Merkmale	
Kabellänge	0,15 m
Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, REACH
Datenübertragungsrate	21600 Mbit/s
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Maximale Auflösung (HDMI)	3840 x 2160 Pixel
HDMI-Version	2.0
Hub-Schnittstellen	DVI-I, DisplayPort, HDMI, VGA
Hostschnittstelle	USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl Anschlüsse	4