



Lindy 46315 - 15 m - OM5 - LC - LC - Männlich/Männlich - Grün

50/125µm - OM5 - 100 Gbps - LSZH - 15m - Green

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	46315
EAN/UPC	4002888463157

Marketing

Lindy 46315. Kabellänge: 15 m, Lichtleitertyp: OM5, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: LC, Lochdurchmesser: 50 µm, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Grün

Ausführliche Details

Allgemein	
Kabellänge	15 m
Lochdurchmesser	50 µm
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	LC
Steckerverbindergeschlecht	Männlich/männlich
Kabelfarbe	Grün
Lichtleitertyp	OM5

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Verpackungsdaten	
Verpackungsart	Tasche
Merkmale	
Kabellänge	15 m
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	UL

Datenübertragungsrate	100 Gbit/s
Lochdurchmesser	50 µm
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	LC
Jackenmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Steckerverbindergeschlecht	Männlich/männlich
Verkleidungsdurchmesser	125 µm
Kabelfarbe	Grün
Kabel mode struktur	Multi-Modus
REACH Zustimmung	Ja
Lichtleitertyp	OM5