



Lindy 38483 - 40 m - Mini DisplayPort - Mini DisplayPort - Männlich - Männlich - Gold

1.4 Male - Mini DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 - Black

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	38483
EAN/UPC	4002888384834

Marketing

Lindy 38483. Kabellänge: 40 m, Anschluss 1: Mini DisplayPort, Anschluss 2: Mini DisplayPort. Kabeldiameter: 4,8 mm

Ausführliche Details

Allgemein	
Kabeldiameter	4,8 mm
Kabellänge	40 m
Anschluss 1	Mini DisplayPort
Anschluss 2	Mini DisplayPort

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 85 °C
Verpackungsinformation	
Kabeldiameter	4,8 mm
Funktionen	
Kabellänge	40 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen	4096 x 2160,7680 x 4320
Produktfarbe	Schwarz
RoHS-Kompatibel	Ja
Datenübertragungsrate	32,4 Gbit/s
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Unterstützte Video-Modi	2160p,4320p

Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Anschluss 1	Mini DisplayPort
Anschluss 2	Mini DisplayPort
DisplayPorts-Version	1.4
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz